



## Kotni brusilniki Akumulator, Tip: 71220161



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik 18 V AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje in posnemanje zarobka pri montaži. Dvojna produktivnost – do 50 % več rezov kot s prejšnjim sistemom zahvaljujoč popolni kombinaciji zmogljivega stroja in zmogljivega akumulatorskega sistema ProCORE. Vzdržljiv in robusten zahvaljujoč popolnoma zaprtemu ohišju motorja. To ščiti motor pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom. Inovativna hladilna rebra zagotavljajo optimalno odvajanje toplote, vključno s spremljanjem temperature.

· **Elektronska izbira vrtljajev.**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.** Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, L-BOXX.

#### Napotek:

Primerno osnovno garnituro najdete pod št. 073863–073867.

### Tehnični opis

Območje števila vrtljajev	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Največja globina rezanja	25 mm
Maksimalni Ø plošče	115 mm

Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	CCG 18-115-10AS
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa	2,7 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki