

**Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 72226760****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 077111 72226760 |
| GTIN                  | 4014586895802   |
| Razred artikla        | 03F             |

**Opis****Izvedba:**

**FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Odporen na prah, močan, za vzdrževanje nezahteven in trpežen kompakten kotni brusilnik z **brezkrtačnim motorjem FEIN PowerDrive.**

Obsežna zaščita uporabnika z naslednjimi funkcijami:

- **Mehak zagon**
- **Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu**
- **nadzor blokiranja**
- **elektronska zaščita pred preobremenitvijo**
- **predizbira števila vrtljajev**
- **nadzor povratnega udarca, ročaj proti tresljajem in zavora**

**Obseg dobave:**

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

**Tehnični opis**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Blokada pred ponovnim zagonom | da                            |
| Oznaka proizvajalca           | CG 15-125 BL                  |
| Masa                          | 2,2 kg                        |
| Posebnosti                    | Brezkrtačni motor             |
| Maksimalno število vrtljajev  | 3500 - 9000 min <sup>-1</sup> |
| Maksimalni Ø plošče           | 125 mm                        |
| Največja globina rezanja      | 35 mm                         |
| Poraba moči                   | 1500 W                        |
| Vrsta izdelka                 | Kotni brusilniki              |