

**BDMT 170431 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227543 ST1400
GTIN	4960664609529
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Za natančne kote  $90^\circ$  izberite  $a_p = 9$  mm.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,09 – 0,22 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	3,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170431 ER-JT
Zvrst	PR1225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		