

Garant GRIDLINE

**Podstavna omara, za velikost ploščice dolžina × širina: 800X600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnavajo z vijaki za nastavljanje višine.

**Podstavna omara**, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrodja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

**Umestitev:**

Uporabna višina vrat: 345 mm

Število odlagalnih polic: 1

Število ohišij z vrati: 1

Število ohišij s predali: 0

**Napotek:**

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

**Tehnični opis**

Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	500 kg
Višina spodnje omare	710 mm

Širina spodnje omare	606 mm
Uporabna višina vrat	345 mm
Globina spodnje omare	600 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Število odlagalnih polic	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izravnava višine	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje