



## Premi brusilniki Akumulator, Tip: 71230561



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski premi brusilnik.**
- **EC-motor brez ščetk, brez vzdrževanja, z inovativnimi hladilnimi rebri za optimalno odvajanje toplote vklj. s temperaturnim nadzorom.**
- **Izredno primerno za vse vrste uporabe. Optimalno število vrtljajev, prilagojeno na številna brusna sredstva in materiale z brezstopenjsko, elektronsko izbiro vrtljajev.**

Dolg vrat vretena. Dolg in ozek vrat omogoča globoko pogrezanje v obdelovance (npr. pri notranjem brušenju cevi).

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico premera 6 mm, po 1 viličastim ključem ZK 13 IN ZK 17, transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do  $\varnothing$  12 mm.

Primerne akumulatorske baterije najdete pod št. 073856–073858 oz. osnovne garniture pod št. 073863–073867.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Število vključenih akumulatorjev	0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V

Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	AGSZ 18-280 LBL AS
Maksimalni $\varnothing$ vpenjalne stročnice	8 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	1,6 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Premi brusilniki