



Akumulatorske škarje za zareze/pločevino, Tip: 71300661



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škarje za pločevino za mobilno uporabo.

Škarje za pločevino.

- **Dobro zavijanje z nizko deformacijo pločevine.**
- **Udobno in hitro za robljenje in prirezovanje.**
- **Za plošče do 800 N/mm² in nerjavna jekla.**
- **Štirikratno obrnljivi nož: čisto rezanje brez robov z nizkimi obratovalnimi stroški.**

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, **brez** akumulatorja in **brez** polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje najdete pod art. 073851–073858 oz. osnovne garniture pod art. 073863–073867. Polnilniki akumulatorjev pod art. 073866.

Tehnični opis

Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Masa	2 kg
Polmer najmanjše krivulje	15 mm

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Napetost akumulatorja	18 V
Rezalna hitrost	5 - 8 m/min
Število hodov	4000 min^{-1}
Oznaka proizvajalca	ABLS 18 1.6 E AS
Širina reza	0 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm^2	1 mm
Vrsta izdelka	Škarje za pločevino