



Akumulatorske škarje za zareze/pločevino, Tip: 71300561



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škarje za zareze za mobilno uporabo.

Škarje za zareze.

- **Rez brez izkrivljenja.**
- **Odprta rezalna glava za najboljši pogled na rez.**
- **Sistem hitrega vpenjanja QuickIN za hitro zamenjavo nožev, brez uporabe ključa in nastavitvenih del.**

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, **brez** akumulatorja in **brez** polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje najdete pod art. 073851–073858 oz. osnovne garniture pod art. 073863–073867. Polnilniki akumulatorjev pod art. 073866.

Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Masa	1,9 kg
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm ²	0,8 mm

Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca	ABSS 18 1.6 E AS
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Polmer najmanjše krivulje	90 mm
Rezalna hitrost	5 - 8 m/min
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm ²	1,6 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Širina reza	5 mm
Število hodov	3500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Škarje za pločevino