

Garant GRIDLINE

Podstavna omara, za velikost ploščice dolžina × širina: 1500X1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.

Podstavna omara, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrodja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Uporabna višina vrat: 425 mm

Število odlagalnih polic: 1

Število ohišij z vrati: 1

Število ohišij s predali: 1

Napotek:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Tehnični opis

Širina spodnje omare	1106 mm
Uporabna višina vrat	425 mm
Uporabna globina predalov	500 mm

Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	2000 kg
Globina spodnje omare	800 mm
Višina spodnje omare	710 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20 mm
Uporabna globina predalov v G	20 mm
Število odlagalnih polic	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izravnava višine	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje