

Garant GRIDLINE

**Podstavna omara, za velikost ploščice dolžina × širina: 2000X1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.

**Podstavna omara**, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrodja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

**Umestitev:**

Sprednja višina predala (sredina): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Uporabna višina vrat: 425 mm

Število odlagalnih polic: 2

Število ohišij z vrati: 2

Število ohišij s predali: 1

**Napotek:**

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

**Tehnični opis**

Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	2000 kg
Globina spodnje omare	800 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina vrat	425 mm

Višina spodnje omare	710 mm
Širina spodnje omare	1506 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20 mm
Uporabna širina predalov v G	20 mm
Število odlagalnih polic	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izravnava višine	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje