



Kotni rezkar 90° MECH17, cilindrično držalo, Ø D / Zef: 40/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	73 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
Ø držala D_s h6	32 mm
Ø rezila D_c	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	59 mm
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	160 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak

229709