

Garant GRIDLINE

Podstavna omara, za velikost ploščice dolžina × širina: 630X630mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnavajo z vijaki za nastavljanje višine.

Podstavna omara, ohišje iz jeklene pločevine, glede na velikost s krilnimi vrati (vklj. s polico) in/ali predali, vklj. s sistemom zaklepanja GARANT. Lakiranje ogrodja RAL7035 svetlo siva, prednje stranice RAL 7016 antracitna.

Umestitev:

Uporabna višina vrat: 345 mm

Število odlagalnih polic: 1

Število ohišij z vrati: 1

Število ohišij s predali: 0

Napotek:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Tehnični opis

Uporabna višina vrat	345 mm
Širina spodnje omare	606 mm

Globina spodnje omare	600 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu	500 kg
Višina spodnje omare	710 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev	770 mm
Število odlagalnih polic	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izravnava višine	25 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Podnožje