

Primež za brušenje in kontrolo, z navojnim vretenom, Širina čeljusti A: 120mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363250 120
GTIN	4067263239581
Razred artikla	32K

Opis

Izvedba:

Vbrušena prizma.

V celoti iz jekla, v celoti kaljeni in **z vseh strani precizno brušeni** za 4-stransko obdelavo.

Z navojnim vretenom. Z vodoravno prizmo.

Uporaba:

Za **natančno obdelavo in kontrolo.**

Točnost:

Znotraj **0,005 mm** / 100 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim **etuijem.**

Tehnični opis

Masa	13,9 kg
Višina čeljusti C	40 mm
Celotna dolžina a	255 mm
Širina čeljusti A	120 mm
maksimalno območje vpenjanja b	140 mm
Višina osnovnega telesa G	55 mm
Celotna širina B	120 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež

