


Primež za brušenje in kontrolo, s hitro nastavitvijo, Širina čeljusti A: 120mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363240 120
GTIN	4067263239550
Razred artikla	32K

Opis

Izvedba:

Vbrušena prizma.

V celoti iz jekla; v celoti kaljeni in **z vseh strani precizno brušeni** za 4-stransko obdelavo.

S hitrim nastavljanjem (brez vretena).

Uporaba:

Za **natančno obdelavo in kontrolo.**

Točnost:

Znotraj **0,005 mm/100 mm.**

Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim **etujem.**

Tehnični opis

Celotna dolžina a	255 mm
Višina osnovnega telesa G	55 mm
Višina čeljusti C	40 mm
Masa	13,9 kg
maksimalno območje vpenjanja b	140 mm
Celotna širina B	120 mm
Širina čeljusti A	120 mm

Vrsta izdelka

Kontrolni primež

Pribor

Nadomestna vpenjalna enota, kompletna za vel. 120 mm

363245 120