


## Primež za brušenje in kontrolo, s hitro nastavitvijo, Širina čeljusti A: 70mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	363240 70
GTIN	4067263239543
Razred artikla	32K

### Opis

#### Izvedba:

Vbrušena prizma.

V celoti iz jekla; v celoti kaljeni in **z vseh strani precizno brušeni** za 4-stransko obdelavo.

**S hitrim nastavljanjem (brez vretena).**

#### Uporaba:

Za **natančno obdelavo in kontrolo.**

#### Točnost:

Znotraj **0,005 mm/100 mm.**

#### Obseg dobave:

Vklj. s čvrstim **etujem.**

### Tehnični opis

Višina čeljusti C	30 mm
Višina osnovnega telesa G	32 mm
Masa	3 kg
Širina čeljusti A	70 mm
Celotna dolžina a	160 mm
Celotna širina B	70 mm
maksimalno območje vpenjanja b	80 mm

## Podatkovni list

Vrsta izdelka

Kontrolni primež

### Pribor

Nadomestna vpenjalna enota, kompletna za vel. 70 mm

363245 70