

Garant**Gnano orodje, radialno, standardni priključek, ER32, Tip: 40-32-L-IM****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 319989 40-32-L-IM |
| GTIN | 4067263265993 |
| Razred artikla | 31W |

Opis**Izvedba:**

Za uporabo na vseh CNC-stružnicah **DMG Gildemeister CTX** z revolverjem **Sauter**. Pogonska sklopka **DIN 5480**. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Uporaba na **zvezdastem revolverju**. Leva izvedba, torej za obdelavo v smeri vretena. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.

Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.

Standardna letev za usmerjanje (priključna).

Prednosti:

- **Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.**
- **Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.**
- **Prenos velikih vrtilnih momentov.**
- **100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.**
- **Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.**

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802 – 319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761 – 319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680 – 309745. Momentni izvijač št. 211750 vel. 5,7.

Napotek:

- **Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Orodja IK (notranje hlajenje) s suhim tekom, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.**
- **Priporočilo: izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).**
- **Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|--------------|
| h ₁ | 76 mm |
| b ₁ | 71,1 mm |
| Hlajenje | zunanje |
| b ₂ | 52 mm |
| x | 100 mm |
| l ₁ | 138 mm |
| Trn za rezkarje | ER32 |
| Velikost VDI | 40 |
| Vpenjanje orodja | ER32 |
| Vrsta izdelka | Gnano orodja |