


**Merilna ura, Merilno območje/Ø ohišja: 10/58mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006. Precizne merilne ure s kovinskim ohišjem, vpenjalnim stebлом premera 8 mm h6, kaljene in brušene. Številčnico je mogoče z zunanjim obročem zavrteti v ničelni položaj kazalca. Glavni kazalec za 1/100-milimetrsko odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1-milimetrsko odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilna sila	0,7 - 1,4 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Standard	DIN 878
Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	0 - 10 mm

Ø ohišja	58 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	(mehansko)
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5