



Premična enoročna spona z vrtljivim ročajem, Vpenjalne letve: 450mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860288 450
GTIN	4008158042008
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Zgornji in spodnji del iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Profilna letev iz bruniranega jekla. Plastično ohišje ščiti mehanizem ročaja pred prahom in odrezki. Po eni strani je ročaj mogoče namestiti tako, da je dosežen optimalen položaj črpanja in s tem boljša uporaba sile. Po drugi strani pa lahko ročaj po postopku vpenjanja zasukate tudi iz delovnega območja. To omogoča uporabo več objemk v ozkem prostoru.

- **2-komponentni plastični ročaj z ročico črpalke.**
- **Inovativni 360-stopinjski vrtljivi mehanizem omogoča namestitve držala okoli vodila.**
- **12-stopenjski zadrževalni mehanizem za varno zadržanje položaja ročaja.**
- **Velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kapicami.**
- **Vpenjalna sila do 1400 N.**
- **Premeščanje vpenjal na razpore brez orodja.**
- **Upravljanje z eno roko brez napora.**

Tehnični opis

Presek vodila	18x5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	1400 Nm

Območje vpenjanja	450 mm
Širina razpiranja	195 - 615 mm
Prevesna dolžina	80 mm
Oznaka proizvajalca	EZ360
Masa	0,96 kg
Vrsta izdelka	Spone