



## Rezalnik cevi za kompozitne in plastične cevi, za zunanji premer cevi do: 26mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	819460 26
GTIN	4003773088714
Razred artikla	86A

### Opis

#### Izvedba:

Za rezanje kompozitnih in plastičnih cevi do premera 26 mm. Z ergonomskimi večkomponentnimi tulci ročaja in zaklepnim mehanizmom za varen transport.

#### Prednosti:

- **Do 60 % manj napora: prosto vrtljivo rezalno kolo omogoča vrtenje cevi z majhnim trenjem med rezanjem.**
- **Optimalen rezultat rezanja: rotacijsko gibanje omogoča, da rezalno kolo prodre brez napora in z minimalno deformacijo cevi.**
- **Široke plastične podloge za oblikovanje omogočajo popolne pravokotne reze.**
- **Omogoča zelo kratke korekcijske reze.**
- **Lažje reže aluminijaste kompozitne in plastične cevi kot običajne škarje s fiksnim nožem.**

#### Uporaba:

Tudi za kompozitne cevi s povečano debelino sloja aluminija (npr. Geberit Mepla).

#### Material:

Krom-vanadijevo električno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju.

#### Rezervni del:

Za nadomestno rezalno kolo glejte št. 819461 vel. 1.

### Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	26 mm
Dolžina	210 mm

## Podatkovni list

Masa	391 g
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	Umetna masa
Za cevi iz	Kompozit
s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Rezalec cevi

### Pribor

Nadomestno rezilo za rezalec cevi za kompozitne in plastične cevi Tip 1	819461 1
---	----------