

AEG**Akumulatorski kotni brusilnik brez akumulatorja, Tip: BEWS18BLPX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Razred artikla	07A

Opis**Izvedba:**

Brezkrtačni in zmogljivi 18-voltni kotni brusilnik brez ščetk s kompaktno izvedbo.

- **Hitra nastavitev ščitnika.**
- **Stikalo za večji nadzor in varnost.**
- **Opozorilna lučka LED za zaščito pred preobremenitvijo.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073820 in art. 073846.

Tehnični opis

Največja globina rezanja	26 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,4 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Stikalo Totmann	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Mehak zagon	ne
Masa	2,16 kg
Oznaka proizvajalca	BEWS18-125BLPX2-0
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki