

# AEG

## Kotni brusilniki Akumulator, Tip: BEWS18BLPX



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljiv kompakten 18-voltni kotni brusilnik brez ščetk.

- **Stikalo z lopatico za večjo varnost in nadzor.**
- **Nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja.**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.** Vklj. s kartonom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–073848. Osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

### Tehnični opis

Največja globina rezanja	22 mm
Maksimalni Ø plošče	115 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Sistemski kovček (HD = Heavy Duty)
Masa	1,97 kg
Napetost akumulatorja	18 V
Območje števila vrtljajev	8500 min <sup>-1</sup>

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	AEG tip AS 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	BEWS18-115BLPX2
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Li-ionski akumulatorSHD Tip akumulatorja AS18	073846 AS18
Polnilnik akumulatorjev Tip BL1418	073841 BL1418