

Garant**Kompaktna brusna plošča, Ø 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554061 100
GTIN	4067263290742
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja »z enim zasukom« v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Vlaknasta brusna koprena z brusnimi zrni, vezanimi z umetno smolo, **stisnjena oblika brusnih diskov**.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Posebno primerni za **fino brušenje in posnemanje zarobka**. Ustvari **fino obdelano površino** in zmanjšuje globino hrapave površine na vseh materialih.

Napotek:

Roloc™ Bristle-Disc najdete od št. 573510 naprej.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	100
Brusno sredstvo	Običajni korund (A)
Kratka za brusno sredstvo	A

Stopnja trdote	trda
Stopnja preciznosti	groba
Izvedba	8 A crs
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm
Maksimalno število vrtljajev	22000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

