

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192605 14
GTIN	4067263290902
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Vel. 6M do 25M – **MID-rezkar**. Mere po **tovarniškem standardu** in so **med** DIN 844 (**kratki**) in DIN 844 (**dolgi**).

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,021 mm
Dolžina rezil L_c	26 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Število zob Z	4
Kot spirale	30 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Toleranca nazivnega Ø	k12
Držalo	DIN 1835 B s h6
Ø rezila D_c	14 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkalna glava za kotno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	781 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	29 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	14 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	46 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	90 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		