

Garant**Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192605 15
GTIN	4067263290919
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Vel. 6M do 25M – **MID-rezkar**. Mere po **tovarniškem standardu** in so **med** DIN 844 (**kratki**) in DIN 844 (**dolgi**).

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	83 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Število zob Z	4
Toleranca nazivnega Ø	k12
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D _c	15 mm
Ø držala D _s	12 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,021 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Kot spirale	30 stopinj
Dolžina rezil L _c	26 mm
Držalo	DIN 1835 B s h6

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkalna glava za kotno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	781 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	29 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	14 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	46 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	90 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		