

Garant
Groborezni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 11mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 192610 11 |
| GTIN | 4067263291084 |
| Razred artikla | 11W |

Opis
Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

Geometrija čelnega rezanja za potopno rezanje in neenakomeren razmik med zobmi.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Celotna dolžina L | 102 mm |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Ø rezila D_c | 11 mm |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm |
| Ø držala D_s | 12 mm |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 |
| Dolžina rezil L_c | 45 mm |
| Število zob Z | 4 |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ² | 0,019 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | k12 |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS Co 8 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Standard | DIN 844 B |
| Profil rezkanja | NR |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | 0,15×D pri robljenju |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 100 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 45 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 13 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 11 m/min | M |
| GG(G) | pogojno primerno | 36 m/min | K |
| CuZn | pogojno primerno | 73 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |