


EFFBE**Precizni nivelirni podstavek KE, Maksimalna nosilnost: 8000kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086001 8000
GTIN	2050002076204
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Nivojsko stabilen nivelirni podstavek z **nedrsečo oblogo**, nastavljanje višine s pomočjo klina prek stranskega nastavitvenega vijaka s finim navojem.

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Uporaba:

Za stroje brez možnosti pritrditve oz. za stroje, ki zahtevajo posebej togo postavitvev.

Napotek:

Nivelirni podstavki z možnostjo privijačanja so dobavljivi po naročilu.

Strojne podstavke najdete v naši spletni trgovini pod art. 086002–086006. Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi.

Tehnični opis

Širina B	200 mm
Maksimalno območje niveliranja (izravnavanje višine Ni)	±3 mm
Višina H	46 mm
Obloga H _B	5 mm

Dolžina A	200 mm
Vrsta izdelka	Podstavek proti vibracijam