



## Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 9mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614853 9
GTIN	4018754239146
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 614820

### Tehnični opis

Dolžina ključa L	150 mm
Višina obroča $h_2$	7,4 mm
Višina zeva $h_1$	5,3 mm
Širina zeva b	18,8 mm
Ø obroča D	19,5 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina	kromirani
Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključi