



Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614853 11
GTIN	4018754239160
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Integrirana raglja z 72 zobmi omogoča delovni kot le 5° – za učinkovito delo tudi v najožjem prostoru.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 614820

Tehnični opis

Višina zeva h_1	6,1 mm
Ø obroča D	22 mm
Dolžina ključa L	165 mm
Širina zeva b	23 mm
Višina obroča h_2	8,4 mm
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina	kromirani
Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključi