

 **KOMET**
Garnitura s fino nastavljivo glavo KOMET MicroKom® hi.flex, Območje Ø vretena: 6-125mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje

238380 6-125

GTIN

Razred artikla

240

Opis
Izvedba:

- **Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico. Natančnost nastavljanja 0,002 mm Ø čez nonij pri radialni nastavitvi do 5 mm.**
- **Centrirano v 0-položaju.**

Obseg dobave:

1 fino nastavljiva glava: Art. 238391 ABS50® Ø 6–125 mm

1 držalo za obračalne ploščice: Art. KOMET 62863 04400 Ø 25–44 mm

Art. KOMET 62863 12500 Ø 44–125 mm

1 mostiček: KOMET-št. 62860 12500 Ø 90–125 mm

1 telo z zobatimi zarezi: KOMET-št. 62861 06300 Ø 25–63 mm

1 polnilni kos: Art. KOMET 62862 09300

po 1 držalo za notranje struženje: Art. KOMET 62850 00600 Ø 6–10 mm

Art. KOMET 62850 01000 Ø 10–14 mm

Art. KOMET 62850 01400 Ø 14–18 mm

Art. KOMET 62850 01800 Ø 18–22 mm

Art. KOMET 62850 02200 Ø 22–26 mm

po 4 obračalne ploščice: TOGX06T102EN-14 BK60 – art. KOMET 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 – art. KOMET 62601 70409

2 obračalni ploščici: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – art. KOMET 62600 00102

5 vijaka za notranji 6-kotnik: Art. KOMET 62950 00000 – M5 × 16 mm

po 1 izvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Tehnični opis

Območje Ø vretena	6 - 125 mm
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Fino nastavljiva glava KOMET MicroKom® hi.flex Območje Ø vretena 6-125 mm	238391 6-125
---	--------------