



Pnevmatski udarni vijačnik Twin Turbo, Tip: 9013TT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni vijačnik z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom z dvojnimi kladivom. Dolga življenjska doba in visoka učinkovitost pri industrijski in avtomobilski uporabi. **Snemljiv trak za roko, nastavljen za 360°. Tehnologija Twin Turbo.** Največji navor sprostitve 4100 Nm.

Tehnični opis

Priključni navoj	NPT
Maksimalni vrtilni moment	2170 Nm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Maksimalno število vrtljajev	5200 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	243,5 l/min

Masa	4,5 kg
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	13 mm
Delovni hrup	99,5 dB(A)
Dolžina	184 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,69 m/s ²
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)