

**Pnevmatski udarni vijačnik Kratka izvedba, Tip: 9012M-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Razred artikla	03R

Tehnični opis

Priključni navoj	NPT
Masa	1,27 kg
Dolžina	80 mm
Največja poraba stisnjenega zraka	127,4 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,49 m/s ²
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalni vrtilni moment	678 Nm

Delovni hrup	92,2 dB(A)
Maksimalno število vrtljajev	8800 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)