

**Pnevmatski udarni vijačnik, Tip: 9013M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Razred artikla	03R

Tehnični opis

Dolžina	188 mm
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,47 m/s ²
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M32
Delovni hrup	104 dB(A)
Priključni navoj	NPT
Največja poraba stisnjenega zraka	153 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	3/8 col
Maksimalno število vrtljajev	7300 min ⁻¹
Masa	2,1 kg

Mere vpenjala za orodja	3/4 col
Maksimalni vrtilni moment	1085 Nm
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)