



Pnevmatski udarni vijačnik Twin Turbo, Tip: 9012TT



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni vijačnik z visoko zmogljivim udarnim mehanizmom z dvojnim kladivom. **Tehnologija Twin Turbo.** Največji navor sprostivne 2200 Nm.

Tehnični opis

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Maksimalni vrtilni moment	1356 Nm
Dolžina	128 mm
Delovni hrup	99,7 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	147,2 l/min
Maksimalno število vrtljajev	8300 min ⁻¹
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Masa	1,6 kg
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,69 m/s ²
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)