

**Pnevmatski kotni udarni vijačnik Twin Turbo, Tip: 9012ATT****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Razred artikla	03R

**Tehnični opis**

Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Največja poraba stisnjenega zraka	113 l/min
Maksimalni vrtilni moment	500 Nm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min <sup>-1</sup>
Masa	1,3 kg
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Delovni hrup	90,1 dB(A)
Dolžina	277 mm

Priključni navoj	NPT
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,89 m/s <sup>2</sup>
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)