

## Garant

**GARANT Softcut® HSI, široka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/8mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214855 125/8
GTIN	4045197553379
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

#### Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 8$  mm.**

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	10 mm

Ø rezila D <sub>c</sub>	125 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	63 mm
Število rezil Z	8
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP