

**Garant****ESD-transportni voziček T5, Tip: T54****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971930 T54
GTIN	4067263515609
Razred artikla	9GD

**Opis****Izvedba:**

Prevoden transportni voziček ESD z **2 površinami za nalaganje**. Varjena jeklena konstrukcija, platforma iz volumsko prevodne vezane plošče s svetlo sivo, ESD-prevodno površino. ESD-prevoden ročaj Haptoprene® s polipropilenom, odpornim na udarce. **Električno prevodni kolesi:** 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

**Uporaba:**

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

**Standard:**

DIN EN 61340-5-1

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

**Napotek:**

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Ø koles	125 mm
Globina	509 mm
Masa	34 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina zgornje tovarne površine	850 mm
Material roba	TPE
Globina tovarne površine	500 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
Višina spodnje tovarne površine	195 mm
Nosilnost zgornje tovarne površine	80 kg
Širina površine	850 mm
Višina	1020 mm
Širina	980 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Transportni vozički