

Garant**ESD-transportni voziček T3, Tip: T32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971920 T32
GTIN	4067263476993
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Prevoden transportni voziček ESD z **1 površino za nalaganje**. Varjena jeklena konstrukcija, platforma iz volumsko prevodne vezane plošče s svetlo sivo, ESD-prevodno površino. ESD-prevoden ročaj Haptoprene® s polipropilenom, odpornim na udarce. **Električno prevodni kolesi:** 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Napotek:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina tovarne površine	500 mm
Višina	915 mm
Masa	20 kg
Material roba	TPE
Višina tovarne površine	195 mm
Ø koles	125 mm
Širina	970 mm
Globina	509 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Nosilnost	250 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina površine	850 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem