

Garant**ESD-transportni voziček za evrozaboje, Tip: TNB1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Prevodni ESD-transportni voziček za evrozaboje. Zvarjena jeklena konstrukcija. ESD-prevoden ročaj Haptoprene® s polipropilenom, odpornim na udarce. **Električno prevodni kolesi:** 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem. Primerni evrozaboji art. 972350 vel. ENB15–ENB80.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Višina	910 mm
Masa	9,6 kg
Ø koles	125 mm
Globina	400 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	790 mm
Material roba	TPE
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina naležnega okvirja	180 mm
Maksimalna nosilnost	250 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Transportni vozički z ročajem