

Garant**ESD-voziček za evrozaboje, Tip: TE37****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Prevodni ESD-voziček za evrozaboje v stabilni jekleni konstrukciji. Ploščadi iz zložene pločevine, nastavljive v rasterju po 280 mm. Platforme omogočajo prilagodljivo namestitev in imajo nastavljiv nagib od 15° do 30° za lažje odzemanje. Najnižja platforma je trdno spojena z okvirjem in ni nagibna. ESD-prevoden ročaj Haptoprene® s polipropilenom, odpornim na udarce. **Električno prevodni kolesi:** 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Uporaba:

Primerno za uporabo v območjih EPA s prevodno talno oblogo. Ozemljitev poteka prek koles, ločen ozemljitveni priključek ni potreben. Vsi plastični deli so prevodni, da se prepreči naboj na površinah.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže. Primerne evrozaboje najdete pod art. 972350.

Tehnični opis

Višina	1735 mm
Globina	670 mm
Ø koles	125 mm
Nosilnost na platformo	50 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina tovarne površine	610 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Širina	1300 mm
Masa	85 kg
Nastavljiv naklon	15 stopinj
Nastavljiv naklon	30 stopinj
Material koles	TPE
Širina površine	1240 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Nastavljanje višine v rastru	280 mm
Vrsta izdelka	Voziček za material