



Kotni rezkar 90° MECH17, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 50/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	74 mm
Ø držala D_s h6	40 mm
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø rezila D_c	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
efektivno število rezil Z_{ef}	4
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
Celotna dolžina $L_{celotna}$	161 mm
Prevesna dolžina L_1	88 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	20
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------