

## Navoj Mejni kontrolni trn jedrne izvrtine 6H, Navoj: M8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486055 M8
GTIN	2050002073807
Razred artikla	48B

### Opis

**Izvedba:**

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Zasnova po DIN 2245.

**Uporaba:**

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napotek:**

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Vrsta navoja	M
Kakovost	6
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Korak navoja	1,25 mm
Standard	DIN 13
Navoj	M8
Tolerančno polje	H
Kakovost	6H
Kalibriranje	L6

Vrsta izdelka

Kontrolni navojni trni, izmet

**Storitve**KalibriranjeMejnega kontrolnega trna maksimalni  $\varnothing$  20 mm

028300 20

DAkkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni  $\varnothing$  60 mm

028340 60