

**Garant****Talne podloge, temno siva melirana, Širina × dolžina: 100X135cm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Razred artikla	9GM

## Opis

### Izvedba:

Industrijska podloga za delovno mesto za srednje do visoke obremenitve. Ergonomska gumijasta podloga je primerna za suha in mokra premična in stoječa delovna mesta. Podloga ima optimalno usklajeno vrtilišče in zelo dobro odpornost proti zdrsu in ležanju. Na vseh straneh poskrbijo zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja. Zelo enostavna za čiščenje površine z lastnostmi odbijanja svetlobe.

Talna podloga, odporna na olje, ima požarni razred Bfl-s1.

Zaradi elastičnih lastnosti gumijaste zmesi in posebne geometrije na hrbtni strani deluje podloga še posebej blažilno in aktivirajoče ter ščiti pred nezdravim mrazom. Trpežna podloga, primerna za večizmensko delo.

Električno odvodna, površinski upor manjši od  $10^7 \Omega$ . Podloga je označena z varnostno oznako ESD.

### Obseg dobave:

Podloga z ozemljitvenim priključkom ESD (izvrtino za ozemljitveni priključek lahko poljubno izberete, priključek morate namestiti sami).

## Tehnični opis

Debelina	16 mm
Material	Nitrilni kavčuk (NBR)
Masa	20 kg
Širina	100 cm

Dolžina	135 cm
Razred požarne zaščite	Bfl-s1
Trdota po Shore A	55
Udobnost stoje	Neutrjajoče
Udobnost stoje	Nedrseče
Udobnost stoje	Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci	Tla
Značilnosti materiala	odporno proti olju
Značilnosti materiala	težko vnetljivo
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Barva	temno siva melirana
Vrsta izdelka	Podloge za delovno mesto