




## Kotni rezkar 90° MECH17, z izvrtino, Ø D / Zef: 50/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227655 50/4
GTIN	4960664526413
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine  $a_e$  pri enaki globini rezanja  $a_p$ .

### Tehnični opis

efektivno število rezil $Z_{ef}$	4
Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
Celotna dolžina $L_{celotna}$	52 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
Ø rezila $D_c$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	30 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje ne
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------