

**BDGT 170431 FR-JA, GW25, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227533 ALU
GTIN	4960664522651
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Za natančne kote  $90^\circ$  izberite  $a_p = 9$  mm.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,05 – 0,33 mm
Tip	ALUMINIJ
Radij rezila	3,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDGT 170431 FR-JA
Zvrst	GW25
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		