



Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine, Število svedrov: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	786081 7
GTIN	4058546404437
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtnimi stroji** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Vsebina:

Sveder art. 786001: po 1 kos vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468

Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

Pribor

Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	786001 10
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 5,5 mm	786001 5,5
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	786001 4
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	786001 5
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	786001 8
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 7 mm	786001 7
Svedri za beton iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	786001 6