

Mobilni voziček z dvižno tovorno površino, Nosilnost: 800kg



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 919989 800 |
| GTIN | 4025092253475 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

Mobilni voziček z dvižno tovorno površino v robustni enojni škarjasti konstrukciji s popolnoma jeklenimi škarjami. Vrtljiva ploščad z mehanskim zaklepom za varna vzdrževalna dela. Kompaktno podvozje z nizko konstrukcijsko višino, vrtljiva in fiksna kolesa iz poliamida s krogličnimi ležaji, ki ne zahtevajo vzdrževanja, parkirne zavore na vrtljivih kolesih. Ročna hidravlika z nožnim pedalom. Visoka raven varnosti zahvaljujoč preobremenitvenemu ventilu in zavornemu ventilu za spuščanje. Krmilna kolesca s premerom 150 mm, kolesa za breme s premerom 200 mm. Širina koles 50 mm.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Masa | 222 kg |
| Širina | 860 mm |
| Material koles | Poliamid |
| Območje hoda | 360 - 1050 mm |
| Širina tovarne površine | 840 mm |
| Dolžina tovarne površine | 1350 mm |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Nosilnost | 800 kg |
| Višina izvedba C | 360 mm |
| Dolžina L | 1650 mm |
| Dvižna višina H | 690 mm |
| Vrsta izdelka | Voziček z dvižno tovorno površino |