

**Garant****Ročaj za stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi površinami, Ø držala: 10mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150409 10
GTIN	4067263515593
Razred artikla	11M

## Opis

### Izvedba:

Za namestitev preciznega stožčastega grezila GARANT z neenakomerno delitvijo in **3 vpenjalnimi ploskvami** na držalu. Ročaj je primeren za uporabo različnih velikosti grezil s premerom enakim premeru držala.

Ergonomičen in močan ročaj je izdelan iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture površine nudi **dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami**.

## Tehnični opis

Dolžina ročaja	120 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila