


**Garant****XNEX 080608, HB7710, Tip: GGG**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**. 6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

## Tehnični opis

Tip	GGG
Debelina ploščice S	6.35 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,23 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HB7710
Rezalni material	Karbidna trdina

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
GGG	primerno	290 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		