

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 1604 PDTR
Zvrst	HB7525
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	4,76 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	295 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	55 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		