

**Večfunkcijske klešče, Celotna dolžina: 225mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729701 225
GTIN	4067263499572
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Ogrodje klešč iz ploščatega jekla, črno lakirano, ročaji s plastičnimi držali in vzmetjo za odpiranje. Stiskanje za 0,35–1; 1,5–6 izoliranih/neizoliranih vtičev/konektorjev in 7–8 mm sponk za samodejni vžig. Ščipalne klešče z navojem za čepe M2,6–M5. Odstranjevalec izolacije 0,5–6 mm<sup>2</sup>. Rezanje mehkih Cu in Al žic. Dolg nazobčan stiskalni nos za delo v ozkih prostorih.

**Uporaba:**

Za snemanje izolacije, rezanje, stiskanje itd., predvsem za popravila.

**Tehnični opis**

celotna dolžina	225 mm
za presek vodnika	1,5–6 mm <sup>2</sup>
za presek vodnika	0,35–1 mm <sup>2</sup>
Snemanje izolacije za vodnike Ø	6 mm <sup>2</sup>
Ščipalne klešče za navojne čepe	M2,6 – M5
s funkcijo snemanja izolacije	da
s funkcijo rezanja	da
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

