

**Kotni rezkar 90° MECH17, z izvrtino, Ø D / Zef: 50/4Lmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227655 50/4L
GTIN	4960664526420
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine a_e pri enaki globini rezanja a_p .

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229709 (T15; 3,5 Nm)
efektivno število rezil Z_{ef}	4
Ø rezila D_c	50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408
Celotna dolžina $L_{celotna}$	78 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	59 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 1704
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje ne
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229709
-----------------	--------